

DE - Für die Reinigung sollte ausschließlich ein weiches Tuch verwendet werden, das bei Bedarf mit Wasser angefeuchtet wird. Es dürfen auf keinen Fall Produkte zum Einsatz kommen, die ätzende Säuren aller Art, insbesondere Salzsäure, enthalten, auch wenn sie nur in kleinen Mengen vorkommen. Für einen unsachgemäßen Produktgebrauch oder die Nichtbeachtung der obigen Hinweise wird keine Haftung übernommen.

EN - For its cleaning it recommended not to use any products containing any kind of corrosive acids, especially hydrochloric acids, even if in small quantities. Ivab declines any responsibility due to improper use of the products or non-observance of what above mentioned.


FR - Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser uniquement un chiffon doux humidifié d'eau si nécessaire. Les produits contenant des acides corrosifs de quelque nature que ce soit, en particulier de l'acide chlorhydrique, même à faible pourcentage, doivent être évités à tout prix. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée des produits ou de non-respect des indications qui précèdent.















IT - Per la pulizia raccomandiamo di utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua. Assolutamente non devono essere usati prodotti contenenti acidi corrosivi di ogni genere, specialmente acido cloridrico, anche se in piccole percentuali. Si declina ogni responsabilità derivante da utilizzo improprio dei prodotti o da mancata osservanza di quanto sopra citato.














ES - Para la limpieza, se recomienda utilizar simplemente un paño suave, humedecido con agua si es necesario. No debe utilizarse ningún producto que contenga ácidos corrosivos de cualquier tipo, especialmente ácido clorhídrico, ni siquiera en pequeñas proporciones. No se acepta ninguna responsabilidad por un uso inadecuado de los productos o el incumplimiento de las indicaciones que anteceden.

CZ - Pro jeho čištění se nedoporučuje používat žádné přípravky obsahující jakékoliv žravé kyseliny, zejména kyselinu chlorovodíkovou, a to ani v malém množství. Ivab odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nesprávného použití výrobků nebo nedodržení výše uvedeného

PL - Do czyszczenia zalecamy używanie wyłącznie miękkiej ściereczki, ewentualnie lekko zwilżonej wodą. Bezwzględnie nie należy używać produktów zawierających jakiekolwiek żrące kwasy, w szczególności kwasu solnego, nawet w niewielkich ilościach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktów ani za nieprzestrzeganie powyższych zaleceń.



KBN COD.	H L W	Wandbefestigung Wall-Fixation	
 V3DEHA V3DEHASM	L: 20 mm W: 24 mm H: 43 mm		 1
 V3DEHA2 V3DEHA2SM	L: 58 mm W: 24 mm H: 43 mm	 A: 30,5 mm	 2
 V3DEHAU V3DEHAUSM	L: 610 mm W: 212 mm H: 112 mm	 A	 2x2
 V3DEBH80 V3DEBH80SM	L: 800 mm W: 63 mm H: 28 mm	 A B	 2x2
 V3DEBH60 V3DEBH60SM	L: 600 mm W: 63 mm H: 28 mm	 A B	 2x2
 V3DEWG V3DEWGSM	L: 300 mm W: 63 mm H: 28 mm	 A B	 4x4
 V3DEHR V3DEHRSM	L: 223 mm W: 25 mm H: 132 mm	 A	 2
 V3DEA60G V3DEA60GSM	L: 600 mm W: 131 mm H: 27 mm	 A	 4
 V3DEGH V3DEGHSM	L: 73 mm W: 86 mm H: 100 mm	 A	 2
 V3DEGHD V3DEGHD SM	L: 163 mm W: 86 mm H: 100 mm	 A	 2
 V3DESH V3DESHSM	L: 96 mm W: 98 mm H: 43 mm	 A	 2
 V3DESSPBU V3DESSPBUSM	L: 84 mm W: 100 mm H: 134 mm	 A	 2
 V3DEPH V3DEPHSM	L: 130 mm W: 34 mm H: 105 mm	 A	 2

KBN COD.	H L W	Wandbefestigung Wall-Fixation	
 V3DEPHO V3DEPHOSM	L: 130 mm W: 30 mm H: 87 mm	 A: 45,5 mm	 2
 V3DEPHA V3DEPHASM	L: 130 mm W: 100 mm H: 87 mm	 A: 45,5 mm	 2
 V3DEPHR V3DEPHRSM	L: 28 mm W: 63 mm H: 135 mm	 A B	 2
 V3DEPHRD V3DEPHRDSM	L: 28 mm W: 63 mm H: 235 mm	 A B	 2
 V3DEHH145 V3DEHH145SM	L: 28 mm W: 433 mm H: 45 mm	 A B	 4
 V3DEHH135 V3DEHH135SM	L: 28 mm W: 333 mm H: 45 mm	 A B	 4
 V3DEHH45 V3DEHH45SM	L: 28 mm W: 451 mm H: 72 mm	 A B	 4
 V3DEHH35 V3DEHH35SM	L: 28 mm W: 351 mm H: 72 mm	 A B	 4
 V3DEHHS245 V3DEHHS245SM	L: 85 mm W: 436 mm H: 28 mm	 A B	 4
 V3DEHHS235 V3DEHHS235SM	L: 85 mm W: 336 mm H: 28 mm	 A B	 4
 V3DEBU V3DEBUSM	L: 92 mm W: 100 mm H: 400 mm	 A	 2
 V3DEBUM V3DEBUMSM	L: 92 mm W: 100 mm H: 400 mm	 A	 2
 V3DEBUML V3DEBUMLSM	L: 92 mm W: 100 mm H: 674 mm	 A	 2